



Ref. Certif. No.

DK-14288

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Open Frame Switching Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP POWER LTD.
401 COMMONWEALTH DR, HAW PAR TECHNOCENTRE,
LOBBY B, #02-02, SINGAPORE, 149598 SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

3 LANE 891, SEC 1 ZHANGSHUI RD, XIUSHUI HSIANG,
CHANGHUA HSIEN 504, TAIWAN

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

3 LANE 891, SEC 1 ZHANGSHUI RD, XIUSHUI HSIANG,
CHANGHUA HSIEN 504, TAIWAN

Note: When more than one factory please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.4A ; Class II, IP X0

Trademark (if any)
Marque de fabrication (si elle existe)



Model / Type Ref
Ref De type

ECP20UX (X can be S03, S05, S09, S12, S15, S24, S30, S48, D12, D15
or D24 to denote total output voltage)

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page)

for building-in ; Output rating: see appendix. Also investigated to EN
60950-1:2006.

PUBLICATION

EDITION

IEC 60950-1:2005

2nd

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

E317867-A6-CB-1 issue date 2008-10-07

As shown in the Test Report Ref. No which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Underwriters
Laboratories

Date: 2008-10-08

UL International Demko A/S

Lyskaer 8, P.O. Box 514, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 44856565, Fax: +45 44856500

Signature:

Jan-Erik Storgaard
Certification manager



Ref. Certif. No.

DK-14288

Output Rating(s) :


3 Vdc, 4A for model ECP20US03;
5Vdc, 4A for model ECP20US05;
9Vdc, 2.23A for model ECP20US09;
12Vdc, 1.67A for model ECP20US12;
5Vdc, 1.34A for model ECP20US15;
24Vdc, 0.84A for model ECP20US24;
30Vdc, 0.67A for model ECP20US30;
48Vdc, 0.42A for model ECP20US48;
+12Vdc, 0.84A and -12Vdc, 0.84A for model ECP20UD12;
+15Vdc, 0.67A and -15Vdc, 0.67A for model ECP20UD15;
+24Vdc, 0.42A and -24Vdc, 0.42A for model ECP20UD24

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)



UL International Demko A/S
Lyskaer 8, P.O. Box 514, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 44856565, Fax: +45 44856500

Date: 2008-10-08

Signature: 
Jan-Erik Storgaard
Certification manager