

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Power Supply

XP POWER INC
SUITE 150
1241 E DYER RD
SANTA ANA CA 92705, USA

XP POWER LTD
401 COMMONWEALTH DR
HAW PAR TECHNOCENTRE
LOBBY B, #02-02
SINGAPORE 149598, SINGAPORE

3 LANE 891, SEC 1 ZHANGSHUI RD
XIUSHUI HSIANG CHANGHUA HSIEN 504
TAIWAN

Additional Information on page 2
See Page 2



SMT

ECP40USXX
See Page 2

National Differences specified in the CB Test Report.

Additional Information on page 2

IEC 60601-1(ed.3)

E321744-A14-CB-1 issued on 2012-06-08

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-06-11

Signature:

Jolanta M. Wroblewska



Ref. Certif. No.

US-19157-UL

Model Details:

ECP40USXX (where XX can be 05, 12, 15, 18, 24, 30, or 48)

Ratings:

Input: 100-240 Vac, 1 A, 50/60 Hz

Output:

Model Number Output Max. Power

ECP40US05 5 V/6.0 A 30

ECP40US12 12 V/3.34 A 40

ECP40US15 15V/2.67 A 40

ECP40US18 18 V/2.22 A 40

ECP40US24 24 V/1.67 A 40

ECP40US30 30 V/1.34 A 40

ECP40US48 48 V/0.84 A 40

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA



UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK



UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN



UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-06-11

Signature:

Jolanta M. Wroblewska

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP POWER LTD
401 COMMONWEALTH DR
HAW PAR TECHNOCENTRE
LOBBY B, #02-02
SINGAPORE 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP POWER LTD
401 COMMONWEALTH DR
HAW PAR TECHNOCENTRE
LOBBY B, #02-02
SINGAPORE 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

3 LANE 891, SEC 1 ZHANGSHUI RD
XIUSHUI HSIANG CHANGHUA HSIEN 504
TAIWAN

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{eme} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Additional Information on page 2
See Page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

SMT

Model / Type Ref.
Ref. De type

ECP40UD01, ECP40UD02, ECP40UD03, ECP40UT01,
ECP40UT02, ECP40UT03, and ECP40UT04

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,,
peuvent être indiqués sur la 2^{eme} page

National Differences specified in the CB Test Report.
 Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1(ed.3)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

E321744-A11-CB-1 issued on 2012-05-02

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/nbcnames

Date: 2012-05-02

Signature:

Jolanta M. Wroblewska



Ref. Certif. No.

US-18919-UL

Ratings:

Input: 100-240 Vac, 1-0.5 A, 50/60 Hz

Output:

Model ECP40UD01:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 12 V dc, 2 A

Model ECP40UD02:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 15 V dc, 1.5 A

Model ECP40UD03:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 24 V dc, 1 A

Model ECP40UT01:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 12 V dc, 2 A

Output 3: -12 V dc, 0.5 A

Model ECP40UT02:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 15 V dc, 1.5 A

Output 3: -15 V dc, 0.5 A

Model ECP40UT03:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 24 V dc, 1 A

Output 3: +12 V dc, 0.5 A

Model ECP40UT04:

Output 1: 5 V dc, 5 A

Output 2: 24 V dc, 1 A

Output 3: -12 V dc, 0.5 A

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA

UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK

UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-05-02

Signature:

Jolanta M. Wroblewska