

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Open Frame Switching Power Supply

XP POWER LTD
401 COMMONWEALTH DR HAW PAR TECHNOCENTRE
LOBBY B, #02-02 SINGAPORE 149598, SINGAPORE

XP POWER L L C
SUITE 150 1241 E DYER RD
SANTA ANA CA 92705, USA

3 LANE 891, SEC 1 ZHANGSHUI RD
XIUSHUI HSIANG, CHANGHUA HSIEN 504
TAIWAN

☐ Additional Information on page 2
See Page 2

XP Power



SMT

ECP60UDXX, ECP60USXX, ECP60UTXX
See Page 2

Additionally evaluated to EN60950-1:2006/A11:2009 / A1:2010/
A12:2011; National Differences specified in the CB Test Report.

☐ Additional Information on page 2
IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1

E317867-A66-CB-1 issued on 2012-05-31



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-06-01

Signature:

Jolanta M. Wroblewska

Model Details:

ECP60UDXX,ECP60USXX,ECP60UTXX, where XX can be any number between 0-9.

Ratings:

Input: 100-240 V, 1.2 A, 50/60 Hz

Model ECP60US05:

Output 1: 5 V dc, 11 A

Model ECP60UD01:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 12 V dc, 3 A

Model ECP60UD02:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 15 V dc, 2 A

Model ECP60UD03:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 24 V dc, 1.5 A

Model ECP60UT01:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 12 V dc, 3 A

Output 3: -12 V dc, 0.3 A

Model ECP60UT02:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 15 V dc, 2 A

Output 3: -15 V dc, 0.3 A

Model ECP60UT03:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 24 V dc, 1.5 A

Output 3: +12 V dc, 0.3 A

Model ECP60UT04:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 24 V dc, 1.5 A

Output 3: -12 V dc, 0.3 A

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA

UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK


UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-06-01

Signature:



Jolanta M. Wroblewska

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Power Supply

XP POWER INC
SUITE 150
1241 E DYER RD
SANTA ANA, CA 92705 United States

XP POWER INC
SUITE 150
1241 E DYER RD
SANTA ANA, CA 92705 United States

3 LANE 891, SEC 1 ZHANGSHUI RD
XIUSHUI HSIANG
CHANGHUA HSIEN, 504 Taiwan

☐ Additional Information on page 2
See Page 2



SMT

ECP60UD01, ECP60UD02, ECP60UD03, ECP60US05,
ECP60UT01, ECP60UT02, See Page 2

Additionally evaluated to EN 60601-1: 2006; National Differences
specified in the CB Test Report

☐ Additional Information on page 2

IEC 60601-1(ed.3)

E321744-A15-CB-1 issued on 2012-07-16



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
UL (Denko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-07-16

Signature:

Jolanta M. Wroblewska

Model Details:

ECP60UT03, ECP60UT04

Ratings:

100-240 V, 1.2 A, 50/60 Hz

Model ECP60US05:

Output 1: 5 V dc, 11 A

Model ECP60UD01:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 12 V dc, 3 A

Model ECP60UD02:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 15 V dc, 2 A

Model ECP60UD03:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 24 V dc, 1.5 A

Model ECP60UT01:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 12 V dc, 3 A

Output 3: -12 V dc, 0.3 A

Model ECP60UT02:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 15 V dc, 2 A

Output 3: -15 V dc, 0.3 A

Model ECP60UT03:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 24 V dc, 1.5 A

Output 3: +12 V dc, 0.3 A

Model ECP60UT04:

Output 1: 5 V dc, 7 A

Output 2: 24 V dc, 1.5 A

Output 3: -12 V dc, 0.3 A


Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

☒ UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA☐ UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK☐ UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN☐ UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADAFor full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2012-07-16

Signature:



Jolanta M. Wroblewska