

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 50693361 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN245UPU 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

XP Power LLC
340 Commerce Suite 100
Irvine CA 92602
USA

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

040-0002095922

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EN IEC 62368-1:2020+A11

EK1 527-12 Rev. 2

EK1 557-13

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Netzgerät

Product:

(SWITCHING POWER ADAPTOR)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Nennspannung (Rated Voltage) : AC 100-240V, 50/60Hz

Technical Data:

Nennstrom (Rated Current) : 1.7A

Schutzklasse (Protection Class) : II

Temperatur (Temperature) : 45°C

Höhe(Altitude) : 5000m

Ausgang(Output) : Siehe Seite 2 (Refer to page 2)

Gültig bis:

2029-11-28

Date of expiry:
Gültig ab:

2025-09-19

Valid from:
Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

2025-09-19

Date of issue:


Dipl.-Ing. (FH) Matthias Grzam

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50693361 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN245UPU 002

Produkt *Product:*

 Netzgerät
(SWITCHING POWER ADAPTOR)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

AMF60USXXXXXXXXXX

XXX = 120-150, 190-240; Die Endziffer kann leer sein, wenn der Wert '0' ist; Eine dreistellige Zahl, welche die Ausgangsspannung in Volt angibt, nach Teilung der Zahl durch 10 in Schrittweite von 0.1V. (The last digit can be blank if the value is '0'; Is a 3 digit numerical code, which represents the output voltage in Volt after dividing the number by 10 in step of 0.1V.)

Y = 0-9, A-Z, '-' oder leer. Für Vertriebszwecke, kein technischer Unterschied. (0-9, A-Z, '-' or blank. For marketing purpose, no technical difference.)

Ausgangsspannung (Output voltage)	Ausgangsstrom (Output current)	max. Ausgangsleistung (max. Output power)
DC (V)	(A)	(W)
12.0	5.00	60.0
12.1-13.0	4.60	60.0
13.1-14.0	4.28	60.0
14.1-15.0	4.00	60.0
19.0	3.15	60.0
19.1-20.0	3.00	60.0
20.1-21.0	2.85	60.0
21.1-22.0	2.72	60.0
22.1-23.0	2.60	60.0
23.1-24.0	2.50	60.0

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

